

Garant**Skrubslibeskive universal, Skive-Øxskivebredde / antal: 125X7/100mm****Bestillingsdata**

| | |
|---------------------|------------------|
| Bestillingsnummeret | GG5010 125X7/100 |
| GTIN | 4067263135463 |
| Artikelklasse | GGN |

Beskrivelse**Udførelse:**

- Korn, binding, slibeaktive tilsætningsstoffer samt armering af skæreslibeskiverne er tilpasset optimalt efter det pågældende anvendelsesområde med hensyn til den bedste skæreydelse og længste standtid.
- Former: Skrubslibeskiver forkrøpede (form 27, 28, 29)
- Slibevinkel 20° til 30°
- Anvendelse: På elektro- og trykluftvinkelslibere med maks. 80 m/s periferihastighed til slibning af svejsesømme, flader og kanter.

Til universel anvendelse på INOX, stål og støbegods. Svarer til nr. 560010.

Specifikation:**28-A30R-BFX.****Teknisk beskrivelse**

| | |
|----------------------|-------------------------|
| Indhold | 100 |
| Skive-Ø | 125 mm |
| Borings-Ø | 22,23 mm |
| maks. omdrejningstal | 12200 min ⁻¹ |

| | |
|----------------------------|-----------------|
| Skivebredde | 7 mm |
| Slibemiddel | Normalkorund |
| Slibemiddelforkortelse | A |
| Specifikation | A30R-BF |
| Jern-, svovl- og klorandel | < 0,1 % |
| anbefalet angrebsvinkel | 20-30 grader |
| optimeret til materiale | Stål |
| optimeret til materiale | INOX |
| Maks. omfangshastighed | 80 m/s |
| Produkttype | Skrubslibeskive |

Brugerdata

| | Egnet til | V _c | ISO-kode |
|-------------------------------|----------------|----------------|----------|
| Alu Mg | betinget egnet | | |
| Stål < 900 N/mm ² | egnet | | |
| Stål < 1400 N/mm ² | egnet | | |
| Stål < 55 HRC | egnet | | |
| Stål < 60 HRC | egnet | | |
| Stål < 67 HRC | egnet | | |
| INOX | egnet | | |
| Ti | egnet | | |
| GG (G) | betinget egnet | | |
| CuZn | betinget egnet | | |
| Kunststof, GFK | betinget egnet | | |
| Uni | betinget egnet | | |
| tør | egnet | | |

Tilbehør

Grovslibningsskiveuniversal Skive-Øxskivebredde 125X7
mm

560010 125X7