

Garant**Skrubslibeskive universal, Skive-Øxskivebredde / antal: 115X7/50mm****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	GG5010 115X7/50
GTIN	4067263135449
Artikelklasse	GGN

Beskrivelse**Udførelse:**

- Korn, binding, slibeaktive tilsætningsstoffer samt armering af skæreslibeskiverne er tilpasset optimalt efter det pågældende anvendelsesområde med hensyn til den bedste skæreydelse og længste standtid.
- Former: Skrubslibeskiver forkrøpede (form 27, 28, 29)
- Slibevinkel 20° til 30°
- Anvendelse: På elektro- og trykluftvinkelslibere med maks. 80 m/s periferihastighed til slibning af svejsesømme, flader og kanter.

Til universel anvendelse på INOX, stål og støbegods. Svarer til nr. 560010.

Specifikation:**28-A30R-BFX.****Teknisk beskrivelse**

Indhold	50
Skive-Ø	115 mm
maks. omdrejningstal	13300 min ⁻¹
Skivebredde	7 mm

Borings-Ø	22,23 mm
Slibemiddel	Normalkorund
Slibemiddelforkortelse	A
Specifikation	A30R-BF
Jern-, svovl- og klorandel	< 0,1 %
anbefalet angrebsvinkel	20-30 grader
optimeret til materiale	Stål
optimeret til materiale	INOX
Maks. omfangshastighed	80 m/s
Produkttype	Skrubslibeskive

Brugerdata

	Egnet til	V _c	ISO-kode
Alu Mg	betinget egnet		
Stål < 900 N/mm ²	egnet		
Stål < 1400 N/mm ²	egnet		
Stål < 55 HRC	egnet		
Stål < 60 HRC	egnet		
Stål < 67 HRC	egnet		
INOX	egnet		
Ti	egnet		
GG (G)	betinget egnet		
CuZn	betinget egnet		
Kunststof, GFK	betinget egnet		
Uni	betinget egnet		
tør	egnet		

Tilbehør

Grovslibningsskiveuniversal Skive-Øxskivebredde 115X7
mm

560010 115X7