

Garant**Skruesikring 2GP70, Indhold: 50ml****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret

GG8062 50

GTIN

4067263136439

Artikelklasse

00N

Beskrivelse**Udførelse:**

Brugen af skruesikringer forhindrer utilsigtet løsning og frigørelse af skrueforbindelser. Enkomponent, anaerobe skruesikringer er velegnede til alle gevindtyper og -former. Forskrutninger tættes. Sammenbrænding forhindres effektivt.

Type **2GP70** meget fast. Til fastgørelse af ståbolte, kugle- og rullelejer, der normalt ikke kan længere løsnes. Til kraftigt belastede skrueforbindelser.

Egenskab:

Indhold 3 stk.

Anvendelse:

Lavfast – løsning med normalt værktøj lader sig let gøre. **Mellempast** – løsning med normalt værktøj er muligt. **Meget fast** – løsning kun mulig med specialværktøj eller opvarmning (>150°C).

Bemærk:

Rengør det materiale, der skal bearbejdes på forhånd, med rengøringsmiddel, der ikke efterlader mærker, nr. 088004.

Teknisk beskrivelse

Funktionsstyrke efter	3 - 6 h
Serie	GreenPlus
Flammepunkt	100 °C
Temperaturanvendelsesområde	-55 - 180 °C
min. løsdrejningsmoment	35 - 45 Nm
Egenskab	olietolerant
Egenskab	tætning
Egenskab	fluorescerende under UV-lys
Farve	grøn
egnet til anvendelsesområde	til allround anvendelse
egnet til anvendelsesområde	Gevindtætning
egnet til anvendelsesområde	Skruesikring
Tæthed	1,09 g/cm ³
Afmontering	tung
Håndfasthed efter	5 - 15 min
Påfyldningsmængde	50 ml
Form	flydende
egnet til materiale	Metal
Til gevindstørrelse op til	M20
Dynamisk viskositet	300 - 900 mPas
Styrkeklasse	Meget fast
Lagertemperatur	5 - 23 °C
Bæredygtighed	GARANT GreenPlus
Holdbarhed fra fremstillingsdato	24 måned
Kemisk basis	Methakrylat
Produkttype	Skruesikring

Tilbehør

Skruesikring2GP70 Indhold 50 ml

088062 50