

Garant**Skruesikring 2GP90, Indhold: 50ml****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	GG8063 50
GTIN	4067263136446
Artikelklasse	00N

Beskrivelse**Udførelse:**

Brugen af skruesikringer forhindrer utilsigtet løsning og frigørelse af skrueforbindelser. Enkomponent, anaerobe skruesikringer er velegnede til alle gevindtyper og -former. Forskrutninger tættes. Sammenbrænding forhindres effektivt.

Type **2GP90** mellefast. Pålidelig tætning af kabinet i støbegods og svejsesamlinger. Også til efterfølgende sikring og fastgørelse af små skruer og cylindriske dele.

Egenskab:

Indhold 3 stk.

Anvendelse:

Lavfast – løsning med normalt værktøj lader sig let gøre. **Mellefast** – løsning med normalt værktøj er muligt. **Meget fast** – løsning kun mulig med specialværktøj eller opvarmning (>150°C).

Bemærk:

Rengør det materiale, der skal bearbejdes på forhånd, med rengøringsmiddel, der ikke efterlader mærker, nr. 088004.

Teknisk beskrivelse

Temperaturanvendelsesområde	-55 - 180 °C
Dynamisk viskositet	10 - 20 mPas
Tæthed	1,08 g/cm ³
Farve	grøn
Holdbarhed fra fremstillingsdato	24 måned
egnet til materiale	Metal
Bæredygtighed	GARANT GreenPlus
min. løsdrejningsmoment	10 - 15 Nm
Flammepunkt	100 °C
Håndfasthed efter	40 - 60 min
Lagertemperatur	5 - 23 °C
Serie	GreenPlus
Form	flydende
Egenskab	tætning
Egenskab	fluorescerende under UV-lys
egnet til anvendelsesområde	formonterede skrueforbindelser
egnet til anvendelsesområde	Gevindtætning
egnet til anvendelsesområde	Skruesikring
egnet til anvendelsesområde	til allround anvendelse
Kemisk basis	Methakrylat
Påfyldningsmængde	50 ml
Til gevindstørrelse op til	M6
Styrkeklasse	Mellempast
Funktionsstyrke efter	5 - 8 h
Produkttype	Skruesikring

Tilbehør

Skruesikring2GP90 Indhold 50 ml

088063 50

