

Garant**Gevindtætningsmiddel 5GP11, Indhold: 50ml****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	GG8065 50
GTIN	4067263136460
Artikelklasse	00N

Beskrivelse**Udførelse:**

Gevindtætningsmiddel forhindrer, at gasformige og flydende medier klæber. Typiske anvendelser for gevindtætningsmidler er bl.a. tætning af kegleformede metalgevind og tilslutningsstykker.

Type **5GP11**. Tætner mod vand, trykluft, gas, benzin, LPG og kemiske produkter. Thixotrop. PTFE-fyldstof muliggør en let afmontering. Specielt til tætning af koniske/cylindriske rørforskrutninger. I hærdet tilstand opstår med en elastisk belægning.

Egenskab:

Indhold 3 stk.

Bemærk:

Rengør det materiale, der skal bearbejdes på forhånd, med rengøringsmiddel, der ikke efterlader mærker, nr. 088004.

Teknisk beskrivelse

Dynamisk viskositet	15000 - 25000 mPas
Afmontering	med normalt værktøj

Kemisk basis	Methacrylat-tester
min. løsdrejningsmoment	5 - 15 Nm
Styrkeklasse	lavfast
Til gevindstørrelse, tommer	3 tommer
Temperaturanvendelsesområde	-55 - 180 °C
Form	flydende
egnet til materiale	Metal
Funktionsstyrke efter	1 - 3 h
Bæredygtighed	GARANT GreenPlus
Flammepunkt	100 °C
Holdbarhed fra fremstillingsdato	24 måned
Påfyldningsmængde	50 ml
Serie	GreenPlus
Til gevindstørrelse op til	M80
egnet til anvendelsesområde	Rørgevind
egnet til anvendelsesområde	Forskrutninger
egnet til anvendelsesområde	Rørtætning
Håndfasthed efter	15 - 20 min
Farve	hvid
Tæthed	1,09 g/cm ³
Lagertemperatur	5 - 23 °C
Produkttype	Tætningsmiddel

Tilbehør

Gevindtætningsmiddel5GP11 Indhold 50 ml

088065 50