

Garant**Gevindtætningsmiddel 5GP77, Indhold: 50ml****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	GG8066 50
GTIN	4067263136477
Artikelklasse	00N

Beskrivelse**Udførelse:**

Gevindtætningsmiddel forhindrer, at gasformige og flydende medier klæber. Typiske anvendelser for gevindtætningsmidler er bl.a. tætning af kegleformede metalgevind og tilslutningsstykker.

Type **5GP77**. Tætner koniske/cylindriske rørgvindbøjninger op til R3 tommer, f.eks. gasledningssystemer. Varmefast.

Egenskab:

Indhold 3 stk.

Bemærk:

Rengør det materiale, der skal bearbejdes på forhånd, med rengøringsmiddel, der ikke efterlader mærker, nr. 088004.

Teknisk beskrivelse

Farve	gul
Afmontering	med normalt værktøj
Tæthed	1,09 g/cm ³

Temperaturanvendelsesområde	-55 - 180 °C
Bæredygtighed	GARANT GreenPlus
Maks. spaltmåål	0,35 mm
Serie	GreenPlus
Dynamisk viskositet	20000 - 40000 mPas
Funktionsstyrke efter egnet til materiale	3 - 6 h Metal
egnet til anvendelsesområde	Rørgvind
egnet til anvendelsesområde	Rørtætning
min. løsdrejningsmoment	20 - 30 Nm
Kemisk basis	Methacrylat-tester
Påfyldningsmængde	50 ml
Til gevindstørrelse, tommer	3 tommer
Styrkeklasse	Meget fast
Håndfasthed efter	5 - 15 min
Til gevindstørrelse op til	M80
Lagertemperatur	5 - 23 °C
Holdbarhed fra fremstillingsdato	24 måned
Form	flydende
Flammepunkt	100 °C
Egenskab	fluorescerende under UV-lys
Egenskab	uden mærkning
Produkttype	Tætningsmiddel

Tilbehør

Gevindtætningsmiddel5GP77 Indhold 50 ml

088066 50