

Garant**Gevindtætningsmiddel 5GP42, Indhold: 50ml****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	GG8064 50
GTIN	4067263136453
Artikelklasse	00N

Beskrivelse**Udførelse:**

Gevindtætningsmiddel forhindrer, at gasformige og flydende medier klæber. Typiske anvendelser for gevindtætningsmidler er bl.a. tætning af kegleformede metalgevind og tilslutningsstykker.

Type **5GP42**. Tætningsmiddel til emner med gevind i hydrauliske eller pneumatiske anlæg eller tilslutningsdele. Effektiv beskyttelse mod olie, vand, kulbrinter og kemiske produkter.

Egenskab:

Indhold 3 stk.

Bemærk:

Rengør det materiale, der skal bearbejdes på forhånd, med rengøringsmiddel, der ikke efterlader mærker, nr. 088004.

Teknisk beskrivelse

Bæredygtighed	GARANT GreenPlus
Maks. spaltømål	0,15 mm
min. løsdrejningsmoment	15 - 25 Nm

Håndfasthed efter	10 - 20 min
Til gevindstørrelse, tommer	3/4 tommer
Styrkeklasse	Mellemfast
Temperaturanvendelsesområde	-55 - 180 °C
Dynamisk viskositet	400 - 800 mPas
Til gevindstørrelse op til	M26
egnet til materiale	Metal
Form	flydende
Egenskab	fluorescerende under UV-lys
Tæthed	1,08 g/cm ³
Serie	GreenPlus
Afmontering	med normalt værktøj
Farve	brun
Påfyldningsmængde	50 ml
Kemisk basis	Methacrylat-tester
Flammepunkt	100 °C
Funktionsstyrke efter	3 - 6 h
Holdbarhed fra fremstillingsdato	24 måned
Lagertemperatur	5 - 23 °C
Produkttype	Tætningsmiddel

Tilbehør

Gevindtætningsmiddel5GP42 Indhold 50 ml

088064 50