

Garant**føjeforbindelse 6GP60, Indhold: 50ml**

Bestillingsdata

Bestillingsnummeret	GG8071 50
GTIN	4067263137320
Artikelklasse	00N

Beskrivelse

Udførelse:

Ved produktionsteknikken Sammenføjes to eller flere dele sikkert med hinanden. Ved brug af limen anvendes den fulde sammenføjningsflade til fast forbindelse. Høj kraftoverførsel og dynamiske belastninger muliggøres (høj rivestyrke).

Type **6GP60**. Til reparation af slidte områder og genoprettelse af korrekte pasninger. Stort spaltsmål egnet. Hærdet produkt kan bearbejdes ved boring, fræsning eller slibning.

Egenskab:

Indhold 3 stk.

Bemærk:

Rengør det materiale, der skal bearbejdes på forhånd, med rengøringsmiddel, der ikke efterlader mærker, nr. 088004.

Teknisk beskrivelse

Bæredygtighed	GARANT GreenPlus
Lagertemperatur	5 - 23 °C
egnet til materiale	Metal

egnet til anvendelsesområde	Reparation
egnet til anvendelsesområde	føjeforbindelse
Maks. spaltømål	0,3 mm
Form	pastøs
Temperaturanvendelsesområde	-55 - 180 °C
Flammepunkt	100 °C
min. løsdrejningsmoment	18 Nm
Egenskab	fluorescerende under UV-lys
Egenskab	mekanisk bestandig
Dynamisk viskositet	200000 - 600000 mPas
Kemisk basis	Methakrylat
Styrkeklasse	Meget fast
Påfyldningsmængde	50 ml
Holdbarhed fra fremstillingsdato	24 måned
Håndfasthed efter	5 - 15 min
Til gevindstørrelse op til	M20
Funktionsstyrke efter	3 - 6 h
Farve	sølvfarvet
Serie	GreenPlus
Tæthed	1,13 g/cm ³
Produkttype	Fugeprodukter

Tilbehør

Føjeforbindelse6GP60 Indhold 50 ml

088071 50