

Garant**føjeforbindelse 6GP48, Indhold: 50ml**

Bestillingsdata

Bestillingsnummeret	GG8070 50
GTIN	4067263137313
Artikelklasse	00N

Beskrivelse

Udførelse:

Ved produktionsteknikken Sammenføjes to eller flere dele sikkert med hinanden. Ved brug af limen anvendes den fulde sammenføjningsflade til fast forbindelse. Høj kraftoverførsel og dynamiske belastninger muliggøres (høj rivestyrke).

Type **6GP48**. Hurtigt hærdende varmebestandigt produkt til fastgørelse af cylindriske føjeforbindelser. Til fastgørelse af cylinderløbebøsninger i motorblokke. Også egnet til lejefastgørelse i varmeovne.

Egenskab:

Indhold 3 stk.

Bemærk:

Rengør det materiale, der skal bearbejdes på forhånd, med rengøringsmiddel, der ikke efterlader mærker, nr. 088004.

Teknisk beskrivelse

Påfyldningsmængde	50 ml
Maks. spaltømål	0,2 mm

Styrkeklasse	Meget fast
egnet til materiale	Metal
min. løsdrejningsmoment	40 Nm
Lagertemperatur	5 - 23 °C
Kemisk basis	Methakrylat
Til gevindstørrelse op til	M20
Serie	GreenPlus
egnet til anvendelsesområde	føjeforbindelse
egnet til anvendelsesområde	Gevindtætning
Funktionsstyrke efter	3 - 6 h
Temperaturanvendelsesområde	-55 - 180 °C
Egenskab	hurtigt hærdning
Egenskab	fluorescerende under UV-lys
Farve	grøn
Bæredygtighed	GARANT GreenPlus
Form	flydende
Tæthed	1,1 g/cm ³
Holdbarhed fra fremstillingsdato	24 måned
Dynamisk viskositet	400 - 700 mPas
Håndfasthed efter	5 - 15 min
Flammepunkt	100 °C
Produkttype	Fugeprodukter

Tilbehør

Føjeforbindelse6GP48 Indhold 50 ml

088070 50