

Garant**Fladetætningsmidler 5GP73, Indhold: 50ml****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	GG8068 50
GTIN	4067263136491
Artikelklasse	00N

Beskrivelse**Udførelse:**

Tætningsmiddel, der hærdet under løbeafslutningen mellem tætsiddende metalflader. Type **5GP73**. Mellemløst, thixotrop fladetætning til tætning af metalliske gevinddele. Tætning af afdækninger, flanger og flader. Hurtigt hærdende, let fleksibel tætningsmiddelfilm.

Egenskab:

Indhold 3 stk.

Bemærk:

Rengør det materiale, der skal bearbejdes på forhånd, med rengøringsmiddel, der ikke efterlader mærker, nr. 088004.

Teknisk beskrivelse

Farve	grøn
Kemisk basis	anaerob methakrylat
Temperaturanvendelsesområde	-55 - 180 °C
Styrkeklasse	Mellemløst

Dynamisk viskositet	35000 - 60000 mPas
Form	flydende
Flammepunkt	100 °C
Påfyldningsmængde	50 ml
egnet til anvendelsesområde	Fladetætning
egnet til anvendelsesområde	flangeforbindelse
Holdbarhed fra fremstillingsdato	24 måned
egnet til materiale	Metal
Egenskab	oliebestandigt
Egenskab	fluorescerende under UV-lys
Egenskab	vandbestandig
Tæthed	1,11 g/cm ³
Lagertemperatur	5 - 23 °C
Bæredygtighed	GARANT GreenPlus
min. løsdrejningsmoment	10 - 20 Nm
Serie	GreenPlus
Håndfasthed efter	5 - 15 min
Maks. spaltømål	0,2 mm
Funktionsstyrke efter	3 - 6 h
Produkttype	Tætningsmiddel

Tilbehør

Fladetætningsmiddel5GP73 Indhold 50 ml

088068 50