


HOLEX**PVC-klæbebånd, rød, Bredde×længde (mm×m): 50X33****Bestillingsdata**

| | |
|---------------------|---------------|
| Bestillingsnummeret | GG3794 50X33 |
| GTIN | 4067263137689 |
| Artikelklasse | 00N |

Beskrivelse**Udførelse:**

Universelt anvendelig tape til mange anvendelsesområder som f.eks. **reparation, beskyttelse, afdækning og emballering.**

Glat PVC-beskyttelsesbånd af tætsiddende blød PVC-folie.

Til beskyttelse af glatte underlag som f.eks. træ, aluminium eller glas.

Anvendelsestid indendørs og udendørs op til 3 uger.

Egenskab:

Indhold 10 stk.

Anbefaling:

Kontrollér underlaget, før fastklæbning.

Teknisk beskrivelse

| | |
|-------------|------------|
| Strækevne | 120 % |
| Bredde | 50 mm |
| Trækstyrke | 1,67 N/mm |
| Klæbemiddel | Naturgummi |

| | |
|----------------------------------|-----------------|
| Klæbebåndstype | enkeltsidet |
| Med liner | nej |
| Lager luftfugtighed | 50 % |
| Lagertemperatur | 20 °C |
| Bemærk | blødt at påføre |
| Længde | 33 m |
| Klæbekraft på stål | 0,11 N/mm |
| Tykkelse | 0,13 mm |
| temperaturbestandig op til | 40 °C |
| Anvendelse | Fastgørelse |
| Anvendelse | Maskering |
| Anvendelse | Afdækning |
| Anvendelse | Samling |
| Anvendelse | Tætning |
| Anvendelse | Fiksering |
| Anvendelse | Klæbning |
| Bæremateriale | PVC-folie |
| Farve | rød |
| Holdbarhed fra fremstillingsdato | 12 måned |
| Produktnavnsegenskab | rød |
| Produkttype | Klæbebånd |

Tilbehør

PVC-klæbebånd Breddexlængde (mm×m) 50X33

083794 50X33