

Fladgribermagnet med indvendigt gevind, SmCo₅, Ø: 20mm



Bestillingsdata

Bestillingsnummeret

GG5922 20

GTIN

Artikelklasse

00N

Beskrivelse

Udførelse:

- Temperaturbestandig op til maks. 200 °C.
- Forzinket overflade, magnetkerne i samarium-cobalt (SmCo₅).
- Afskærmet flad magnet med 3- til 6-dobbelt holdekraft i forhold til griberne af hård ferrit.

Egenskab:

Indhold 10 stk.

Anvendelse:

Til fastspænding, montering og indbygning ved indpresning, indklæbning eller indstøbning.

Bemærk:

Skruekrog med udvendigt gevind under nr. 085921.

Teknisk beskrivelse

Ø	20 mm
maks. temperaturbestandighed	200 °C
Gevindbøsning	ja
Gevind	M4
Vægt	16,5 g
Højde med gevind	13 mm

Højde	6 mm
Materiale, overflade	forzinket
Nom. holdekraft	90 N
Materiale, magnetkerne	SmCo ₅
Produkttype	Fladgribermagnet

Tilbehør

Skruekrogsæt med udvendigt gevind.10 dele Gevind M4	085921 M4
Fladgribermagnet med indvendigt gevind Ø 20 mm	085922 20