



Magnet med stålcappe, AlNiCo, Ø: 27mm



Bestillingsdata

Bestillingsnummeret	GG5940 27
GTIN	4067263137757
Artikelklasse	00N

Beskrivelse

Udførelse:

- **Bearbejdning af stålcappen har ingen indflydelse på magneten.**
- **Magnetkraften er rettet nedad i kraft af indlejring i aluminiumring.**
- **Fastgøringsgevind i magnetens overflade.**
- **Magnetmateriale temperaturbestandigt op til maks. 220 °C.**

Egenskab:

Indhold 10 stk.

Anvendelse:

Indbygning i elementer, til fastholdelse eller løft.

Teknisk beskrivelse

Nom. holdekraft	61 N
maks. temperaturbestandighed	220 °C
Højde	25 mm
Monteringsgevind i magnethoved	M6 mm
Materiale, overflade	Træ
Ø	27 mm

Materiale, magnetkerne	AlNiCo
Produkttype	Kopmagnet

Tilbehør

Magnet med stålkappe Ø 27 mm	085940 27
------------------------------	-----------