

HOLEX**TMSERROR, Kornstørrelsessammenligning: 40mm****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	GG5880 40
GTIN	4067263137795
Artikelklasse	00N

Beskrivelse**Udførelse:**

Slibevalse Ø 100x100 mm med vifteformet lamelplacering. Holdeboring Ø 19 mm med multikilenot.
som 568480.

Sammenlagt slibefiber i sinusform uden skåret kant.

Egenskab:

Indhold 10 stk.

Funktion:

Forskellig låseprofil betyder, at nøglen kun åbne og lukke **én** lås eller cylinder og kun er fremstillet i ét eksemplar.

Anvendelse:

Bølget fiber - til ansatsfri mattering og polering (**som 568480**).

Indhold:

8 valser / kasse.

Leveringsomfang:

Hængelås med 3 nøgler.

Bemærk:

Leveres kun i hele bundter, ikke enkeltvis! Bestillingsinfo-info: 1 sæt = 1 bundt.

Anvend afstandsringssæt nr. 568439 af hensyn til breddeudligning ved smalle valser Ø 100x50 mm.

Teknisk beskrivelse

Slibemiddelforkortelse	A
Jern-, svovl- og klorandel	< 0,1 %
Rulle-Ø	100 mm
Valsebredde	100 mm
Produktnavnsegenskab	Ø 100× 100 mm
Produkttype	Fiberlamelslibevalse

Brugerdata

	Egnet til	V _c	ISO-kode
Alu Mg	egnet		
Stål < 900 N/mm ²	egnet		
Stål < 1400 N/mm ²	egnet		
Stål < 55 HRC	egnet		
Stål < 60 HRC	egnet		
Hårdmetal (HM)	betinget egnet		
INOX	egnet		
Ti	egnet		
GG (G)	egnet		
CuZn	egnet		
Kunststof, GFK	egnet		
Træ	egnet		
Lak	egnet		
Uni	egnet		
tør	egnet		

Tilbehør

Cylinderlåsforskellige låseprofiler Kabinet-Ø 40 mm	085880 40
-----------------------------------------------------	-----------