

**HOLEX****LED-lommelygte, sort med batterier, Type: 94****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	GG1533 94
GTIN	4067263137986
Artikelklasse	00N

**Beskrivelse****Udførelse:**

Førsteklasses, holdbar og robust LED-lommelygte i eloxeret aluminium. **Nyeste LED-teknologi med fremragende lyseffekt.**

- **Rullesikring.**
- **Trykknop overtrukket med gummi.**

Med lampehoved, der kan **fokuseres.**

- **Lille og fiks, men med et stærkt lys.**
- **Med praktisk nøglering.**

**Egenskab:**

Indhold 5 stk.

**Funktion:**

IP54: Der er beskyttelse mod stænkvand fra alle retninger og beskyttelse mod støvaflejringer indvendigt (støvbeskyttet) samt komplet berøringsbeskyttelse.

**Teknisk beskrivelse**

Lysnet	35 lm
Batteritype	Micro, AAA

ATEX-zone	Ingen
Antal medfølgende batterier	5
Lommelygtefunktion	Fokus
Brændetid	7 h
Samlet længde	94 mm
Energiforsyning	Batteridrevet
Beskyttelsesklasse IP	IP 54
Produkttype	Lommelygte

## Tilbehør

LED-lommelygte, sortmed batterier Type 94	081533 94
Alkali-mangan-batterier International konstruktionsstørrelse LR3	081551 LR3
Alkali-mangan-batterier International konstruktionsstørrelse LR3	081552 LR3
Alkali-mangan-batterier International konstruktionsstørrelse LR3	081553 LR3
Alkali-mangan-batterier International konstruktionsstørrelse LR3	081554 LR3
Lithium-metal-batterier International konstruktionsstørrelse LR3	081559 LR3
Alkali-mangan-batterier International konstruktionsstørrelse LR3	081561 LR3