

HOLEX**Lynkobling med udvendigt gevind, Udvendigt tilslutningsgevind: 1/4tommer****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	GG0170 1/4
GTIN	4067263138051
Artikelklasse	00N

Beskrivelse**Udførelse:**

Lynkoblinger indvendig diameter 7,2. Gennemstrømningskapacitet 1000 l/min (luft). Materiale messing (blank). Driftstryk: PN 35 bar/temperatur: -20 °C til +100 °C.

Egenskab:

Indhold 5 stk

Teknisk beskrivelse

maks. driftstryk	35 bar
Gennemstrømningsværdi	1000 l/min
Udvendigt tilslutningsgevind	1/4 tommer
Produkttype	Kobling

Tilbehør

Lynkoblingmed udvendigt gevind Udvendigt
tilslutningsgevind 1/4 tommer

080170 1/4