

HOLEX**LED-lommelygte med batteri, Type: 150****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret

GG1363 150

GTIN

4067263138037

Artikelklasse

00N

Beskrivelse**Udførelse:**

Robust genopladelig LED-lommelygte i eloxeret aluminium. **2-trinskredsløb** med ekstra **Boost-funktion** giver en **fremragende lyseffekt** til alle anvendelsessituationer. Fokusering med én hånd muliggør en hurtig og enkel regulering af lyskeglen.

- **Opladnings- og afladningskontrol ved hjælp af farvet LED i kontakten.**
- **Lang funktionstid med konstant lyseffekt.**
- **USB-C-ladeport.**
- **Rullesikring.**
- **Med lampehoved, der kan fokuseres.**

Egenskab:

Indhold 4 stk

Funktion:

IP54: Der er beskyttelse mod stænkvand fra alle retninger og beskyttelse mod støvaflejringer indvendigt (støvbeskyttet) samt komplet berøringsbeskyttelse.

Leveringsomfang:

Inklusive USB-C-ladekabel og akku. Med håndstrop.

Bemærk:

Egnede reservebatterier kan findes under nr. 081365

Teknisk beskrivelse

Lysnet Boost	700 lm
Energiforsyning	Akkudrevet
Lyskilde	LED-lampe
Brændetid	1,5 h
Hoved-Ø	28 mm
Batterispænding	3,7 V
Beskyttelsesklasse IP	IP 54
Vægt	95 g
Samlet længde	144 - 154 mm
Batteritype	Lithium-ion
Lysnet	400 lm
Brændetid med Boost	30 s
Antal medfølgende akkuer	4
Lysnet, trin 2	140 lm
Lommelygtefunktion	Fokus
CRI-værdi	>80
Akku-kapacitet	1,6 Ah
Batteri, udskifteligt	ja
Lysvarighed, trin 2	5 h
Produkttype	Lommelygte

Tilbehør

LED-lommelygte med batteri Type 150	081363 150
Reservebatteri 16650	081365 16650