

Garant**Sikkerhedskoblinger Udvendigt gevind, Udvendigt tilslutningsgevind:
3/8tommer****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	GG0270 3/8
GTIN	4067263138150
Artikelklasse	00N

Beskrivelse**Udførelse:**

GARANT sikkerhedskoblingen er en højeffektiv kobling af forzinket stål, med yderst høj gennemstrømningskapacitet. Ny, forbedret enhåndsbetjening.
Gennemstrømning: 2250 L/min, maks. driftstryk 16 bar. Overholder ISO-standard 4414 og EN 983.

Egenskab:

Indhold 5 stk

Bemærk:

Passende nippel under nr. 080290 – 080293.

GARANT-serien overholder europæisk standard 7,6 (nom. Ø 7,6 mm, europrofil) og er kompatibel med alle gængse systemer.

Teknisk beskrivelse

Udvendigt tilslutningsgevind	3/8 tommer
maks. driftstryk	16 bar

Gennemstrømningsværdi	2250 l/min
Produkttype	Kobling

Tilbehør

Sikkerhedskobling med udvendigt gevindUdvendigt gevind Udvendigt tilslutningsgevind 3/8 tommer	080270 3/8
Nippel med udvendigt gevindSæt 5 dele Udvendigt tilslutningsgevind 3/8 tommer	080290 3/8