

HOLEX**Industrikobling Udvendt gevind, Udvendt tilslutningsgevind: 1/4tommer****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	GG0230 1/4
GTIN	4067263138235
Artikelklasse	00N

Beskrivelse**Udførelse:**

Industrikobling konstrueret til optimeret, høj gennemstrømning på 2000 l/min (luft), **NW 7,8**. Ensidet spærrende, førsteklasses og robust lynlukningskobling. Ventil med god gennemstrømning, ekstremt høje gennemstrømningsværdier, lavt trykfald, lang levetid, stor driftssikkerhed og absolut tæthed.

Driftstryk: PN 35 bar/temperatur: -20 °C til +100 °C.

Egenskab:

Indhold 5 stk

Materiale:

Messing forniklet, hylster af hærdet og forniklet stål.

Teknisk beskrivelse

Materiale	Messing
Udvendt tilslutningsgevind	1/4 tommer
maks. driftstryk	35 bar
Gennemstrømningsværdi	2000 l/min

Produkttype

Kobling

TilbehørIndustrikoblingUdvendigt gevind Udvendigt
tilslutningsgevind 1/4 tommer

080230 1/4