



## KOMET KUB Quatron® vendeplatte-korthulsbor Kombiskaft, 3×D, Ø DC m7: 17,5mm



### Bestillingsdata

Bestillingsnummeret	235502 17,5
GTIN	4047109024380
Artikelklasse	24P

### Beskrivelse

#### Udførelse:

##### Med kombiskaft.

- Optimerede kølekanaler giver sikker spåntransport.
- Spidsvinkel 174° til næsten jævn boringsbund.

#### Anvendelse:

- Stående og roterende brug.
- Til vanskelige borebetingelser (valsehud, støbegodshældninger, afbrudt snit).
- Til boringer med tolerance  $\pm 0,2$  mm.

Med vendeplatter nr. 236520 – 236576.

#### Leveringsomfang:

Inklusive spændeskruer (uden vendeskærsplatter).

#### Bemærk:

Yderligere størrelser kan leveres på forespørgsel.

### Teknisk beskrivelse

Nyttelængde L <sub>1</sub>	54 mm
Vendeplatteskruesæt	239652 6IP1 (0,6 Nm)
Skaft-Ø D <sub>s</sub>	25 mm
ISO-kode, vendeskærsplatte	SOEX 050204 13-..
Antal skær Z	1
Skaftlængde L <sub>s</sub>	56 mm
Serie	KUB Quatron®

Nominel Ø D	17.5
til tomme-Ø	1 1/16 tommer
Samlet længde L	134 mm
Udhængslængde L <sub>A</sub>	78 mm
Boreddybde for vendeplattebor op til	3×D
Skaft	DIN 6535 HE, DIN 6595
Boranvendelse	Centrerboring
Boranvendelse	Betinget tværboring
Boranvendelse	Skrå forboring
Boranvendelse	Tværboring
Boranvendelse	Boring af pakker
Boranvendelse	Fordybning
Boranvendelse	Skrå udgang
Boranvendelse	Konveks
Indvendig køling	ja
Produkttype	Vendeplattebor

## Tilbehør

Momentskruetrækker, fast indstillet Indstillet moment 0,6 Nm	211750 0,6
Torx Plus® spændeskruesæt 10 dele Drev 6IP1	239652 6IP1
PrecisionBit til Torx Plus®, 1/4 tomme E 6,3 Torx Plus®-profil 6IP	674252 6IP