

**Basissæt, T-not, nominelt mål/gevind: 14/M12mm****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	375450 14/M12
GTIN	4067263133315
Artikelklasse	32X

Beskrivelse**Udførelse:**

Sejhærdede skruedele, styrkeklasse 8,8.

Indhold:

Spændehøjder ved 2 spændepunkter i mm: 150

Spændehøjder ved 4 spændepunkter i mm: 115

Spændejern med trappetænder: 2x str. 14x100 mm; 2x str. 14x150 mm

Skruer til T-noter Fsk 8,8: 4x M12x14x50 mm; 4x M12x14x125 mm

Underlag, forandet LxBxH i mm: 4x str. 2 (38x31x66); 4x str. 3 (67x31x117)

Stiftskrue Fsk. 8,8 i mm: 4x M12x125

6-kant-møtrik (1,5 d høj): 4x M12

Skive til spændeværktøj: 4x M12

Forlængermøtrik: 4x M12

Vægt i kg: 8,5

Ydre dimensioner af karton i mm: 275x125x65

Teknisk beskrivelse

Produkttype	Spændeskruer
-------------	--------------

