

**Basissæt, T-not, nominelt mål/gevind: 16/M14mm****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	375450 16/M14
GTIN	4067263133322
Artikelklasse	32X

Beskrivelse**Udførelse:**

Sejhærdede skruedele, styrkeklasse 8,8.

Indhold:

Spændehøjder ved 2 spændepunkter i mm: 178

Spændehøjder ved 4 spændepunkter i mm: 135

Spændejern med trappetænder: 2x str. 14x100 mm; 2x str. 14x150 mm

Underlag, fortdantet LxBxH i mm: 4x str. 2 (38x31x66); 4x str. 3 (67x31x117)

Skruer til T-noter Fsk 8,8: 4x M14x16x100 mm; 4x M14x16x160 mm

Stiftskrue Fsk. 8,8 i mm: 4x M14x100

6-kant-møtrik (1,5 d høj): 4x M14

Skive til spændeværktøj: 4x M14

Forlængermøtrik: 4x M14

Vægt i kg: 9,3

Ydre dimensioner af karton i mm: 213x153x109

Teknisk beskrivelse

Produkttype	Spændeskruer
-------------	--------------

