

**Basissæt, T-not, nominelt mål/gevind: 18/M16mm****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	375450 18/M16
GTIN	4067263133339
Artikelklasse	32X

**Beskrivelse****Udførelse:**

Sejhærdede skruedele, styrkeklasse 8,8.

**Indhold:**

Spændehøjder ved 2 spændepunkter i mm: 178

Spændehøjder ved 4 spændepunkter i mm: 150

Spændejern med trappetænder: 2× str. 18×125 mm; 2× str. 18×160 mm

Underlag, fortdantet L×B×H i mm: 4× str. 2 (38×31×66); 4× str. 3 (67×31×117)

Skruer til T-noter Fsk 8,8: 4× M16×18×100 mm; 4× M16×18×160 mm

Stiftskrue Fsk. 8,8 i mm: 4× M16×125

6-kant-møtrik (1,5 d høj): 4× M16

Skive til spændeværktøj: 4× M16

Forlængermøtrik: 4× M16

Vægt i kg: 12,2

Ydre dimensioner af karton i mm: 236×208×95

**Teknisk beskrivelse**

Produkttype	Spændeskruer
-------------	--------------

