



Momentskruetrækker med 1/4 tomme bitholder, med skala, automatisk udløsning, Maks. moment: 600cNm



Bestillingsdata

Bestillingsnummeret	659985 600
GTIN	4000896260065
Artikelklasse	630

Beskrivelse

Udførelse:

- Fremragende læsbarhed takket være et stort, klart taldisplay.
- Kort 36° udløsning med tydeligt hørbart signal.
- Bitholder (1/4 tomme – D 6,3/ F 6,3) med hurtiglukning – hurtig skift af bits med én hånd.
- „Skraldefunktion“ med friløbsmekanisme, der kan skiftes til højre · venstre · fast · muliggør hurtigt arbejde takket være det uafbrudte arbejde på forskruninger, selv på trange steder
- Udløsermekanisme lavet af højlegeret værktøjsstål – lav slitage.
- Værdien kan ikke overskrides takket være momentbegrænseren („slipper“).
- Låsestatus vises tydeligt med låsesymboler.

Måleenheder: cNm/Nm

Nøjagtighed: +/- 6 %

Norm:

Geprüft nach **DIN EN ISO 6789**.

Teknisk beskrivelse

Udløsningsprincip	mekanisk glidekobling
Indstilling af udløsningsværdi	med indstillingsskala

Målemetode	Moment
Målenøjagtighed, moment	±6 %
Reverserbar aflæsning	Nm
Reverserbar aflæsning	cNm
Maks. moment	600 cNm
Feedback	udløsning
Tilspændingsretning	Højre- og venstrespænding
Display	analog
Skalainddeling 1 delstreg =	10 cNm
Momentområde	100 - 600 cNm
Samlet længde L	198 mm
Momentområde	1 - 6 Nm
Måleværktøj	mekanisk
Tilslutningsform	bitholder 1/4 tomme
Bitholder	D 6,3
Bitholder	F 6,3
Justeringsmulighed udløsningsværdi	justerbar
Data, kan logges	nej
Kalibrering	O3
Udløsningsindikering	akustisk
Testprotokol	Producentens testrapport
Standard	DIN EN ISO 6789
Moment, fast indstillet	nej
Produkttype	Momentskruetrækker

Services

DAkS-kalibreringMomentnøgle på begge sider Maks. moment 1000/2 Nm	020040 1000/2
KalibreringMomentskruetrækker på begge sider Maks. moment 0,04-20/2 Nm	020260 0,04-20/2

