



## Momentskruetrækker med 1/4 tomme bitholder, med skala, automatisk udløsning, Maks. moment: 30cNm



### Bestillingsdata

Bestillingsnummeret	659985 30
GTIN	4000896260027
Artikelklasse	630

### Beskrivelse

#### Udførelse:

- Fremragende læsbarhed takket være et stort, klart taldisplay.
- Kort 36° udløsning med tydeligt hørbart signal.
- Bitholder (1/4 tomme – D 6,3/ F 6,3) med hurtiglukning – hurtig skift af bits med én hånd.
- „Skraldefunktion” med friløbsmekanisme, der kan skiftes til højre · venstre · fast · muliggør hurtigt arbejde takket være det uafbrudte arbejde på forskruninger, selv på trange steder
- Udløsermekanisme lavet af højlegeret værktøjsstål – lav slitage.
- Værdien kan ikke overskrides takket være momentbegrænseren („slipper”).
- Låsestatus vises tydeligt med låsesymboler.

**Måleenheder:** cNm/Nm

**Nøjagtighed:** +/- 6 %

**Norm:**

Geprüft nach **DIN EN ISO 6789**.

### Teknisk beskrivelse

Justeringsmulighed udløsningsværdi	justerbar
Udløsningsprincip	mekanisk glidekobling
Display	analog
Momentområde	2 - 30 cNm
Udløsningsindikering	akustisk
Data, kan logges	nej

Tilslutningsform	bitholder 1/4 tomme
Momentområde	0,02 - 0,3 Nm
Tilspændingsretning	Højre- og venstrespænding
Skalainddeling 1 delstreg =	0,2 cNm
Standard	DIN EN ISO 6789
Feedback	udløsning
Måleværktøj	mekanisk
Indstilling af udløsningsværdi	med indstillingsskala
Målenøjagtighed, moment	±6 %
Bitholder	D 6,3
Bitholder	F 6,3
Målemetode	Moment
Samlet længde L	196 mm
Reverserbar aflæsning	Nm
Reverserbar aflæsning	cNm
Testprotokol	Producentens testrapport
Moment, fast indstillet	nej
Produkttype	Momentskruetrækker