



KOMET KUB Quatron® vendeplatte-korthulsbor Kombiskaft, 3×D, Ø DC m7: 39,5mm



Bestillingsdata

Bestillingsnummeret	235502 39,5
GTIN	4047109026957
Artikelklasse	24P

Beskrivelse

Udførelse:

Med kombiskaft.

- Optimerede kølekanaler giver sikker spåntransport.
- Spidsvinkel 174° til næsten jævn boringsbund.

Anvendelse:

- Stående og roterende brug.
- Til vanskelige borebetingelser (valsehud, støbegodshældninger, afbrudt snit).
- Til boringer med tolerance $\pm 0,2$ mm.

Med vendeplatter nr. 236520 – 236576.

Leveringsomfang:

Inklusive spændeskruer (uden vendeskærplatter).

Bemærk:

Yderligere størrelser kan leveres på forespørgsel.

Teknisk beskrivelse

Skaft-Ø D _s	32 mm
Vendeplatteskruesæt	239652 20IP (6,3 Nm)
ISO-kode, vendeskærplatte	SOEX 120508 44-..
Nyttelængde L ₁	120 mm
Antal skær Z	1
Skaftlængde L _s	60 mm
Serie	KUB Quatron®

Nominel Ø D	39,5
Samlet længde L	219 mm
Udhængslængde L _A	159 mm
Boreddybde for vendeplattebor op til	3×D
Skaft	DIN 6535 HE, DIN 6595
Boranvendelse	Centrerboring
Boranvendelse	Betinget tværboring
Boranvendelse	Skrå forboring
Boranvendelse	Tværboring
Boranvendelse	Boring af pakker
Boranvendelse	Fordybning
Boranvendelse	Skrå udgang
Boranvendelse	Konveks
Indvendig køling	ja
Produkttype	Vendeplattebor

Tilbehør

Torx Plus® spændeskruesæt 10 dele Drev 20IP	239652 20IP
8 mm-klinge, med magnetmed 1/4 tomme bitholder Hel længde 50 mm	659874 50
Momentskruetrækker med skala, skifteklingsholder Maks. moment 1600 cNm	659906 1600
PrecisionBit til Torx Plus®, 1/4 tomme E 6,3 Torx Plus®-profil 20IP	674252 20IP