

**KOMET® skiftebro til M03Speed, Ø Dmin: 38mm****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	238372 38
GTIN	4047109079786
Artikelklasse	24I

Teknisk beskrivelse

Grovjusteringsvandring S	6,5 mm
Periferi Ø D2 fremadgående bearbejdning	Ø -3,2 mm
maks. omdrejningstal	31000 min ⁻¹
Min. Ø D _{min}	38
Højde H	17,5 mm
Skærholder	238374 38-50
Spindelområde Ø	38 - 51 mm
Finjusteringshoved	238370 38
Produkttype	Spindelværktøj

Tilbehør

KOMET® skærholder 90° til M03SpeedFremad Passer til
M03 Størrelse 38-50

238374 38-50

KOMET® M03Speed finjusteringshoved Ø Dmin 38 mm

238370 38