



KOMET KUB Quatron® vendeplatte-korthulsbor Kombiskaft, 3×D, Ø DC m7: 32mm



Bestillingsdata

Bestillingsnummeret	235502 32
GTIN	4047109024533
Artikelklasse	24P

Beskrivelse

Udførelse:

Med kombiskaft.

- Optimerede kølekanaler giver sikker spåntransport.
- Spidsvinkel 174° til næsten jævn boringsbund.

Anvendelse:

- Stående og roterende brug.
- Til vanskelige borebetingelser (valsehud, støbegodshældninger, afbrudt snit).
- Til boringer med tolerance $\pm 0,2$ mm.

Med vendeplatter nr. 236520 – 236576.

Leveringsomfang:

Inklusive spændeskruer (uden vendeskærsplatter).

Bemærk:

Yderligere størrelser kan leveres på forespørgsel.

Teknisk beskrivelse

ISO-kode, vendeskærsplatte	SOEX 090408 32-..
Vendeplatteskruesæt	239652 15IP1 (2,8 Nm)
Antal skær Z	1
Nyttelængde L ₁	96 mm
Skaft-Ø D _s	32 mm
Skaftlængde L _s	60 mm
Serie	KUB Quatron®

Nominel Ø D	32
Samlet længde L	185 mm
Udhængslængde L _A	125 mm
Boreddybde for vendeplattebor op til	3×D
Skaft	DIN 6535 HE, DIN 6595
Boranvendelse	Centrerboring
Boranvendelse	Betinget tværboring
Boranvendelse	Skrå forboring
Boranvendelse	Tværboring
Boranvendelse	Boring af pakker
Boranvendelse	Fordybning
Boranvendelse	Skrå udgang
Boranvendelse	Konveks
Indvendig køling	ja
Produkttype	Vendeplattebor

Tilbehør

PrecisionBit til Torx Plus®, 1/4 tomme E 6,3 Torx Plus®-profil 15IP	674252 15IP
Torx Plus® spændeskruesæt 10 dele Drev 15IP1	239652 15IP1
Momentskruetrækker, fast indstillet Indstillet moment 2,8 Nm	211750 2,8