

**KOMET® skiftebro til M03Speed, Ø Dmin: 50mm****Bestillingsdata**

| | |
|---------------------|---------------|
| Bestillingsnummeret | 238372 50 |
| GTIN | 4047109079793 |
| Artikelklasse | 24I |

Teknisk beskrivelse

| | |
|---|-------------------------|
| Højde H | 17,5 mm |
| Min. Ø D _{min} | 50 |
| Skærholder | 238374 38-50 |
| Grovjusteringsvandring S | 6,5 mm |
| Spindelområde Ø | 50 - 63 mm |
| Periferi Ø D2 fremadgående bearbejdning | Ø -3,5 mm |
| maks. omdrejningstal | 24000 min ⁻¹ |
| Finjusteringshoved | 238370 38 |
| Produkttype | Spindelværktøj |

Tilbehør

KOMET® M03Speed finjusteringshoved Ø Dmin 38 mm

238370 38

KOMET® skærholder 90° til M03SpeedFremad Passer til
M03 Størrelse 38-50

238374 38-50