



## KOMET KUB Quatron® vendeplatte-korthulsbor Kombiskaft, 3×D, Ø DC m7: 42mm



### Bestillingsdata

|                     |               |
|---------------------|---------------|
| Bestillingsnummeret | 235502 42     |
| GTIN                | 4047109026537 |
| Artikelklasse       | 24P           |

### Beskrivelse

#### Udførelse:

##### Med kombiskaft.

- Optimerede kølekanaler giver sikker spåntransport.
- Spidsvinkel 174° til næsten jævn boringsbund.

#### Anvendelse:

- Stående og roterende brug.
- Til vanskelige borebetingelser (valsehud, støbegodshældninger, afbrudt snit).
- Til boringer med tolerance  $\pm 0,2$  mm.

Med vendeplatter nr. 236520 – 236576.

#### Leveringsomfang:

Inklusive spændeskruer (uden vendeskærsplatter).

#### Bemærk:

Yderligere størrelser kan leveres på forespørgsel.

### Teknisk beskrivelse

|                            |                      |
|----------------------------|----------------------|
| Antal skær Z               | 1                    |
| ISO-kode, vendeskærsplatte | SOEX 120508 44-..    |
| Vendeplatteskruesæt        | 239652 20IP (6,3 Nm) |
| Nyttelængde L <sub>1</sub> | 126 mm               |
| Skaft-Ø D <sub>s</sub>     | 32 mm                |
| Skaftlængde L <sub>s</sub> | 60 mm                |
| Serie                      | KUB Quatron®         |

|                                      |                       |
|--------------------------------------|-----------------------|
| Nominel Ø D                          | 42                    |
| til tomme-Ø                          | 1 21/32 tommer        |
| Samlet længde L                      | 225 mm                |
| Udhængslængde L <sub>A</sub>         | 165 mm                |
| Boreddybde for vendeplattebor op til | 3×D                   |
| Skaft                                | DIN 6535 HE, DIN 6595 |
| Boranvendelse                        | Centrerboring         |
| Boranvendelse                        | Betinget tværboring   |
| Boranvendelse                        | Skrå forboring        |
| Boranvendelse                        | Tværboring            |
| Boranvendelse                        | Boring af pakker      |
| Boranvendelse                        | Fordybning            |
| Boranvendelse                        | Skrå udgang           |
| Boranvendelse                        | Konveks               |
| Indvendig køling                     | ja                    |
| Produkttype                          | Vendeplattebor        |

## Tilbehør

|  |             |
|--|-------------|
| Torx Plus® spændeskruesæt 10 dele Drev 20IP                            | 239652 20IP |
| PrecisionBit til Torx Plus®, 1/4 tomme E 6,3 Torx Plus®-profil 20IP    | 674252 20IP |
| Momentskruetrækker med skala, skifteklingsholder Maks. moment 1600 cNm | 659906 1600 |
| 8 mm-klinge, med magnet med 1/4 tomme bitholder Hel længde 50 mm       | 659874 50   |
| Momentskruetrækker med skala, skifteklingsholder Maks. moment 1600 cNm | 659957 1600 |