

Bæresele, grøn 2000 kg, Nyttelængde: 3m**Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	086255 3
GTIN	4049924500155
Artikelklasse	08Z

Beskrivelse**Udførelse:**

Ekstremt modstandsdygtige ringslynger (1492-2) med sømløs og skurefast enkeltkappe.

Anvendelse:

Til løft og flytning af komponenter.

Bemærk:

Leveringsmulighed op til følgende løftebelastninger: 150 t (polyester), 180 t (dyneema).

Teknisk beskrivelse

Omfangslængde	6 m
Nyttelængde	3 m
Slingbredde	48 mm
Belastning enkelt direkte WLL	2000 kg
Belastning enkelt snøret WLL	1600 kg
Belastning dobbelt WLL op til 7°	4000 kg
Belastning dobbelt WLL 7° – 45°	2800 kg
Belastning dobbelt WLL 45° – 60°	2000 kg
Produkttype	Rundslynge