



KOMET KUB Quatron® vendeplatte-korthulsbor Kombiskaft, 3×D, Ø DC m7: 20,5mm



Bestillingsdata

Bestillingsnummeret	235502 20,5
GTIN	4047109026568
Artikelklasse	24P

Beskrivelse

Udførelse:

Med kombiskaft.

- Optimerede kølekanaler giver sikker spåntransport.
- Spidsvinkel 174° til næsten jævn boringsbund.

Anvendelse:

- Stående og roterende brug.
- Til vanskelige borebetingelser (valsehud, støbegodshældninger, afbrudt snit).
- Til boringer med tolerance $\pm 0,2$ mm.

Med vendeplatter nr. 236520 – 236576.

Leveringsomfang:

Inklusive spændeskruer (uden vendeskærplatter).

Bemærk:

Yderligere størrelser kan leveres på forespørgsel.

Teknisk beskrivelse

Vendeplatteskruesæt	239652 6IP2 (1,0 Nm)
Nyttelængde L ₁	63 mm
ISO-kode, vendeskærplatte	SOEX 060306 18-..
Antal skær Z	1
Skaft-Ø D _s	25 mm
Skaftlængde L _s	56 mm
Serie	KUB Quatron®

Nominel Ø D	20,5
Samlet længde L	140 mm
Udhængslængde L _A	87 mm
Boreddybde for vendeplattebor op til	3×D
Skaft	DIN 6535 HE, DIN 6595
Boranvendelse	Centrerboring
Boranvendelse	Betinget tværboring
Boranvendelse	Skrå forboring
Boranvendelse	Tværboring
Boranvendelse	Boring af pakker
Boranvendelse	Fordybning
Boranvendelse	Skrå udgang
Boranvendelse	Konveks
Indvendig køling	ja
Produkttype	Vendeplattebor

Tilbehør

PrecisionBit til Torx Plus®, 1/4 tomme E 6,3 Torx Plus®-profil 6IP	674252 6IP
Torx Plus® spændeskruesæt 10 dele Drev 6IP2	239652 6IP2
Momentskruetrækker, fast indstillet Indstillet moment 1,0 Nm	211750 1,0