



## KOMET KUB Quatron® vendeplatte-korthulsbor ABS®-skaft, 3xD, Ø DC m7: 25mm



### Bestillingsdata

Bestillingsnummeret	235505 25
GTIN	4047109026117
Artikelklasse	24P

### Beskrivelse

**Udførelse:**

Med ABS®-skaft.

**Anvendelse:**

Med vendeplatter nr. 236520 – 236576.

**Leveringsomfang:**

Inklusive spændeskruer (uden vendeskærsplatter).

**Bemærk:**

Må kun bruges ved **stabile** maskinforhold.

**Akseforskuet boring op til  $V_{max} = 0,25 \text{ mm}$** , f.eks. med excenterjustering nr. 239010 – 239012.

Maksimal  $\varnothing = D + 0,5 \text{ mm}$ , der kan opnås med maksimal finjustering.

Yderligere størrelser kan leveres på forespørgsel.

### Teknisk beskrivelse

ABS® skaft-Ø $D_s$	50 mm
Vendeplatteskruesæt	239652 8IP1 (1,3 Nm)
Nyttelængde $L_1$	75 mm
Antal skær Z	1
ISO-kode, vendeskærsplatte	SOEX 07T308 23-..
Serie	KUB Quatron®
Nominel Ø D	25

Samlet længde L	141 mm
Udhængslængde L <sub>A</sub>	110 mm
Boreddybde for vendeplattebor op til	3×D
Skaft	ABS
Boranvendelse	Centrerboring
Boranvendelse	Betinget tværboring
Boranvendelse	Tværboring
Boranvendelse	Boring af pakker
Boranvendelse	Fordybning
Boranvendelse	Skrå udgang
Boranvendelse	Konveks
Boranvendelse	Skrå forboring
Indvendig køling	ja
Produkttype	Vendeplattebor

## Tilbehør

Momentskruetrækker, fast indstillet Indstillet moment 1,3 Nm	211750 1,3
Torx Plus® spændeskruesæt 10 dele Drev 8IP1	239652 8IP1