

**KOMET® skiftebro til M03Speed, Ø Dmin: 62mm****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	238372 62
GTIN	4047109077164
Artikelklasse	24I

Teknisk beskrivelse

Min. Ø D _{min}	62
Spindelområde Ø	62 - 83 mm
Periferi Ø D2 fremadgående bearbejdning	55 mm
Højde H	23 mm
maks. omdrejningstal	18500 min ⁻¹
Grovjusteringsvandring S	10 mm
Skærholder	238374 62-82
Finjusteringshoved	238370 62
Produkttype	Spindelværktøj

Tilbehør

KOMET® skærholder 90° til M03SpeedFremad Passer til
M03 Størrelse 62-82

238374 62-82

KOMET® M03Speed finjusteringshoved Ø Dmin 62 mm

238370 62