



KOMET KUB Quatron® vendeplatte-korthulsbor Kombiskaft, 3×D, Ø DC m7: 28mm



Bestillingsdata

| | |
|---------------------|---------------|
| Bestillingsnummeret | 235502 28 |
| GTIN | 4047109024496 |
| Artikelklasse | 24P |

Beskrivelse

Udførelse:

Med kombiskaft.

- Optimerede kølekanaler giver sikker spåntransport.
- Spidsvinkel 174° til næsten jævn boringsbund.

Anvendelse:

- Stående og roterende brug.
- Til vanskelige borebetingelser (valsehud, støbegodshældninger, afbrudt snit).
- Til boringer med tolerance $\pm 0,2$ mm.

Med vendeplatter nr. 236520 – 236576.

Leveringsomfang:

Inklusive spændeskruer (uden vendeskærsplatter).

Bemærk:

Yderligere størrelser kan leveres på forespørgsel.

Teknisk beskrivelse

| | |
|----------------------------|-----------------------|
| Vendeplatteskruesæt | 239652 15IP1 (2,8 Nm) |
| ISO-kode, vendeskærsplatte | SOEX 090408 32-.. |
| Antal skær Z | 1 |
| Skaft-Ø D _s | 32 mm |
| Nyttelængde L ₁ | 84 mm |
| Skaftlængde L _s | 60 mm |
| Serie | KUB Quatron® |

| | |
|--------------------------------------|-----------------------|
| Nominel Ø D | 28 |
| Samlet længde L | 168 mm |
| Udhængslængde L _A | 108 mm |
| Boreddybde for vendeplattebor op til | 3×D |
| Skaft | DIN 6535 HE, DIN 6595 |
| Boranvendelse | Centrerboring |
| Boranvendelse | Betinget tværboring |
| Boranvendelse | Skrå forboring |
| Boranvendelse | Tværboring |
| Boranvendelse | Boring af pakker |
| Boranvendelse | Fordybning |
| Boranvendelse | Skrå udgang |
| Boranvendelse | Konveks |
| Indvendig køling | ja |
| Produkttype | Vendeplattebor |

Tilbehør

| | |
|---|--------------|
| Momentskruetrækker, fast indstillet Indstillet moment 2,8 Nm | 211750 2,8 |
| PrecisionBit til Torx Plus®, 1/4 tomme E 6,3 Torx Plus®-profil 15IP | 674252 15IP |
| Torx Plus® spændeskruesæt 10 dele Drev 15IP1 | 239652 15IP1 |