



KOMET KUB Quatron® vendeplatte-korthulsbor ABS®-skaft, 3xD, Ø DC m7: 26,5mm



Bestillingsdata

Bestillingsnummeret	235505 26,5
GTIN	4047109026681
Artikelklasse	24P

Beskrivelse

Udførelse:

Med ABS®-skaft.

Anvendelse:

Med vendeplatter nr. 236520 – 236576.

Leveringsomfang:

Inklusive spændeskruer (uden vendeskærsplatter).

Bemærk:

Må kun bruges ved **stabile** maskinforhold.

Akseforskuet boring op til $V_{max} = 0,25$ mm, f.eks. med excenterjustering nr. 239010 – 239012.

Maksimal $\varnothing = D + 0,5$ mm, der kan opnås med maksimal finjustering.

Yderligere størrelser kan leveres på forespørgsel.

Teknisk beskrivelse

Vendeplatteskruesæt	239652 8IP1 (1,3 Nm)
ABS® skaft-Ø D _s	50 mm
Nyttelængde L ₁	81 mm
ISO-kode, vendeskærsplatte	SOEX 07T308 23-..
Antal skær Z	1
Serie	KUB Quatron®
Nominel Ø D	26,5

Samlet længde L	147 mm
Udhængslængde L _A	116 mm
Boreddybde for vendeplattebor op til	3×D
Skaft	ABS
Boranvendelse	Centrerboring
Boranvendelse	Betinget tværboring
Boranvendelse	Tværboring
Boranvendelse	Boring af pakker
Boranvendelse	Fordybning
Boranvendelse	Skrå udgang
Boranvendelse	Konveks
Boranvendelse	Skrå forboring
Indvendig køling	ja
Produkttype	Vendeplattebor

Tilbehør

Torx Plus® spændeskruesæt 10 dele Drev 8IP1	239652 8IP1
Momentskruetrækker, fast indstillet Indstillet moment 1,3 Nm	211750 1,3