

**KOMET® skiftebro til M03Speed, Ø Dmin: 100mm****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	238372 100
GTIN	4047109073784
Artikelklasse	24I

Teknisk beskrivelse

Skærholder	238374 100-166
Min. Ø D _{min}	100
Periferi Ø D2 fremadgående bearbejdning	85 mm
Højde H	26 mm
maks. omdrejningstal	11500 min ⁻¹
Grovjusteringsvandring S	15 mm
Spindelområde Ø	100 - 130 mm
Finjusteringshoved	238370 100
Produkttype	Spindelværktøj

Tilbehør

KOMET® skærholder 90° til M03SpeedFremad Passer til
M03 Størrelse 100-166

238374 100-166

KOMET® M03Speed finjusteringshoved Ø Dmin 100 mm

238370 100