

**KOMET® skiftebro til M03Speed, Ø Dmin: 128mm****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	238372 128
GTIN	4047109073791
Artikelklasse	24I

Teknisk beskrivelse

Skærholder	238374 100-166
Højde H	26 mm
Periferi Ø D2 fremadgående bearbejdning	109 mm
maks. omdrejningstal	10000 min ⁻¹
Grovjusteringsvandring S	20 mm
Min. Ø D _{min}	128
Spindelområde Ø	128 - 169 mm
Finjusteringshoved	238370 100
Produkttype	Spindelværktøj

Tilbehør

KOMET® M03Speed finjusteringshoved Ø Dmin 100 mm

238370 100

KOMET® skærholder 90° til M03SpeedFremad Passer til
M03 Størrelse 100-166

238374 100-166