

**KOMET® skiftebro til M03Speed, Ø Dmin: 166mm****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	238372 166
GTIN	4047109073807
Artikelklasse	24I

**Teknisk beskrivelse**

maks. omdrejningstal	8000 min <sup>-1</sup>
Min. Ø D <sub>min</sub>	166
Højde H	26 mm
Skærholder	238374 100-166
Periferi Ø D2 fremadgående bearbejdning	166 mm
Grovjusteringsvandring S	20,5 mm
Spindelområde Ø	166 - 206 mm
Finjusteringshoved	238370 100
Produkttype	Spindelværktøj

**Tilbehør**

KOMET® skærholder 90° til M03SpeedFremad Passer til  
M03 Størrelse 100-166

238374 100-166

KOMET® M03Speed finjusteringshoved Ø Dmin 100 mm

238370 100