

**KOMET® holder, SK 40, ABS® Ø d: 50mm****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	239000 50
GTIN	4047109045101
Artikelklasse	29W

Beskrivelse**Udførelse:**

- Form AD/B
- Holder afbalanceret til Q 6,3 ved 8000 1/min.
- Med indvendig kølemiddeltilførsel.

Norm:**DIN 69871****Leveringsomfang:****Leveres komplet med tætningskive og ombygningsæt til form AD.****Bemærk:**

Yderligere holdere med ABS®-integration på forespørgsel.

Teknisk beskrivelse

Fremspringslængde L ₁	30 mm
Udhængslængde A	50 mm
ABS® skaft-Ø D _s	50 mm
Adapter	SK 40
Skaft	ABS
Holder-standard	DIN 69871
Form	ADB

Afbalanceringsgrad G ved omdrejningstal	G 6,3 ved 8000 min ⁻¹
Indvendig køling	ja
Produkttype	ABS-holder