

**RNGN 120700, PT600M, Anvendelsesområde: HART****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	255870 HART
GTIN	4960664545957
Artikelklasse	25F

Beskrivelse**Udførelse:**

MEGACOAT-belagte keramiske vendeplatter.

Fasning: S02025

Skærkantudførelse: 0,2 mm×25°

Skæredybde a_p : 0,2 - 0,7 mm

Tilspænding f : 0,05 - 0,15 mm/o

Skærehastighed v_c , primær anvendelse: 50 - 60 m/min

Skærehastighed v_c , sekundær anvendelse: 30 - 40 m/min

Teknisk beskrivelse

Fasning	S02025
Skæredybde a_p	0,2 - 0,7 mm
Anvendelsesområde	HÅRD
Skærebetingelse	kontinuerlig
Primær anvendelse	H
Skærkantudførelse	0,2 mm×25°

Skærehastighed v_c , primær anvendelse	50 - 60 m/min
Tilspænding f	0,05 - 0,15 mm/o
Type	PT600M
Slet-/skrubbearbejdning	Skrubbearbejdning-sletbearbejdning
Skæremateriale	Keramik
Skærehastighed v_c , sekundær anvendelse	30 - 40 m/min
ISO-kode, vendeskærsplatte	RNGN 120700
Antal skift/skær	16
Produktnavnsegenskab	PT600M
Produkttype	Vendeskærsplatte til drejning