

Garant**Skærholder, højre, Skaft- /plattestørrelse: 25/16mm****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	250018 25/16
GTIN	4045197654311
Artikelklasse	21T

Teknisk beskrivelse

Plattestørrelse	16 mm
Funktionsbredde L ₄	32 mm
Underlægsplade	259031 35
Knæledsskrue	259018 11
Fjedersæt	259044 6
Fjederstiftsæt	259047 4
Hovedlængde L ₁	33 mm
Knæled	259015 12
Skaftstørrelse	25 mm
passende vendeskærsplatter	CN.. 1606..
ISO-kode holder	PCLNR/L 2525M16
Samlet længde L	150 mm
Norm	DIN ISO 5610
Indsatstype	højre
Indvendig køling	nej
Indstillingsvinkel κ	95 grader

Anvendelse	Plandrejning
Anvendelse	Langsgående drejning, udvendigt
Produkttype	Skærholder

Tilbehør

Fjederstifsæt10 dele Type 4	259047 4
Fjedersæt10 dele Type 6	259044 6
Knæledsskrue Type 11	259018 11
Knæled Type 12	259015 12
Underlagsplatte Type 35	259031 35