

**Skærholder, Venstre, Skaft- /plattestørrelse: 20/12mm****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	250017 20/12
GTIN	4045197649898
Artikelklasse	21T

**Teknisk beskrivelse**

Plattestørrelse	12 mm
Klo, skrue, fjeder	259035 2
Skrue til underlagsplatte	259025 10
ISO-kode holder	DCLNR/L 2020K12
Skaftstørrelse	20 mm
passende vendeskærsplatter	CN.. 1204..
Funktionsbredde L <sub>4</sub>	25 mm
Hovedlængde L <sub>1</sub>	30 mm
Underlægsplade	259031 2
Samlet længde L	125 mm
Norm	Fabriksnorm
Indsatstype	Venstre
Indvendig køling	nej
Indstillingsvinkel κ	95 grader
Anvendelse	Plandrejning
Anvendelse	Langsgående drejning, udvendigt

Produkttype

Skærholder

**Tilbehør**

Spændejernsenhed Type 2

259035 2

Underlagsplatte Type 2

259031 2

PrecisionBit til Torx®, 1/4 tomme E 6,3 Torx®-profil TX20

674248 TX20

Skrue til underlagsplatte Type 10

259025 10

Momentskruetrækkermed skala, skifteklingsholder Maks.  
moment 500 cNm

659957 500