

**Garant****Skærholder, højre, Skaft- /plattestørrelse: 32/16mm****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	250018 32/16
GTIN	4045197649973
Artikelklasse	21T

**Teknisk beskrivelse**

Skaftstørrelse	32 mm
Funktionsbredde L <sub>4</sub>	40 mm
Knæled	259015 12
Plattestørrelse	16 mm
Hovedlængde L <sub>1</sub>	40 mm
Knæledsskrue	259018 11
Fjedersæt	259044 6
Underlægsplade	259031 35
Fjederstiftsæt	259047 4
ISO-kode holder	PCLNR/L 3232P16
passende vendeskærsplatter	CN.. 1606..
Samlet længde L	170 mm
Norm	Fabriksnorm
Indsatstype	højre
Indvendig køling	nej
Indstillingsvinkel κ	95 grader

Anvendelse	Plandrejning
Anvendelse	Langsgående drejning, udvendigt
Produkttype	Skærholder

## Tilbehør

Knæled Type 12	259015 12
Knæledsskrue Type 11	259018 11
Fjedersæt10 dele Type 6	259044 6
Fjederstifsæt10 dele Type 4	259047 4
Underlagsplatte Type 35	259031 35