

Garant**eco-QT-skærholdere, højre, Skaft- /plattestørrelse: 20/12mm****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	250010 20/12
GTIN	4045197648334
Artikelklasse	21U

Beskrivelse**Udførelse:**

Med intern kølemiddeltilførsel til skæret. Takket være kølingen via præcisionsdyserne reduceres den termiske belastning både målrettet og effektivt, da kølemiddelstrålen placeres optimalt mellem spån og skærekant. Af hensyn til en højere produktivitet, længere standtid og øget processikkerhed.

Kombiner fordelene ved Garant eco og skift af vendeskærsplatter uden brug af værktøj. Løsn fiksering pr. knaptryk – skift skær – tryk på spændejernsholderen.

Nedsæt ekstratiden nemt og bekvemt.

Bemærk:

Kølemiddeloverførsel kun mulig sammen med GARANT eco-system-holdere nr. 319001 – 319886 eller ved skaftlængde < 125 mm endvidere nr. 317900.

Indvendig køling: ja

ISO-kode holder: DCLNR/L 2025X12

passende vendeskærsplatter: CN.. 1204..

Funktionsbredde L₄: 32 mm

Hovedlængde L₁: 32 mm

Samlet længde L: 91 mm

Underlægsplade: 259031 11

Teknisk beskrivelse

Skrue til underlagsplatte	259025 1
Spændejern	259038 7

Plattestørrelse	12 mm
Funktionsbredde L ₄	32 mm
Underlægsplade	259031 11
Hovedlængde L ₁	32 mm
ISO-kode holder	DCLNR/L 2025X12
passende vendeskærsplatter	CN.. 1204..
Skafstørrelse	20 mm
Samlet længde L	91 mm
Serie	Eco
Indsatstype	højre
Norm	DIN ISO 5610
Indvendig køling	ja
Indstillingsvinkel κ	95 grader
Anvendelse	Plandrejning
Anvendelse	Langsgående drejning, udvendigt
Produkttype	Skærholder

Tilbehør

Underlagsplade Type 11	259031 11
Skrue til underlagsplade	259167
Skrue til underlagsplade Type 1	259025 1
Momentskruetrækker med skala, skifteklingsholder Maks. moment 500 cNm	659906 500
Spændejern Type 11	259038 11
Spændejern	259351
Spændejern	259531
Spændejern Type 7	259038 7
Underlagsplade	259214

PrecisionBit til Torx®, 1/4 tomme E 6,3 Torx®-profil TX15

674248 TX15