

Garant**Skærholder, Venstre, Skaft- /plattestørrelse: 32/12mm****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	250017 32/12
GTIN	4045197681737
Artikelklasse	21T

Teknisk beskrivelse

Underlægsplade	259031 2
Klo, skrue, fjeder	259035 2
Skrue til underlagsplatte	259025 10
Funktionsbredde L ₄	40 mm
Plattestørrelse	12 mm
ISO-kode holder	DCLNR/L 3232P12
passende vendeskærsplatter	CN.. 1204..
Hovedlængde L ₁	34 mm
Skaftstørrelse	32 mm
Samlet længde L	170 mm
Norm	Fabriksnorm
Indsatstype	Venstre
Indvendig køling	nej
Indstillingsvinkel κ	95 grader
Anvendelse	Plandrejning
Anvendelse	Langsgående drejning, udvendigt

Produkttype

Skærholder

Tilbehør

Spændejernsenhed Type 2

259035 2

Underlagsplatte Type 2

259031 2

Skrue til underlagsplatte Type 10

259025 10

PrecisionBit til Torx®, 1/4 tomme E 6,3 Torx®-profil TX20

674248 TX20

Momentskruetrækkermed skala, skifteklingsholder Maks. moment 500 cNm

659957 500