

Garant**eco-QT-skærholdere, højre, Skaft- /plattestørrelse: 25/12mm****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	250010 25/12
GTIN	4045197648341
Artikelklasse	21U

Beskrivelse**Udførelse:**

Med intern kølemiddeltilførsel til skæret. Takket være kølingen via præcisionsdyserne reduceres den termiske belastning både målrettet og effektivt, da kølemiddelstrålen placeres optimalt mellem spån og skærekant. Af hensyn til en højere produktivitet, længere standtid og øget processikkerhed.

Kombiner fordelene ved Garant eco og skift af vendeskærsplatter uden brug af værktøj. Løsn fiksering pr. knaptryk – skift skær – tryk på spændejernsholderen.

Nedsæt ekstratiden nemt og bekvemt.

Bemærk:

Kølemiddeloverførsel kun mulig sammen med GARANT eco-system-holdere nr. 319001 – 319886 eller ved skaftlængde < 125 mm endvidere nr. 317900.

Indvendig køling: ja

ISO-kode holder: DCLNR/L 2525X12

passende vendeskærsplatter: CN.. 1204..

Funktionsbredde L₄: 32 mm

Hovedlængde L₁: 32 mm

Samlet længde L: 103,5 mm

Underlægsplade: 259031 11

Teknisk beskrivelse

Hovedlængde L ₁	32 mm
passende vendeskærsplatter	CN.. 1204..

Skrue til underlagsplatte	259025 1
Skafstørrelse	25 mm
ISO-kode holder	DCLNR/L 2525X12
Spændejern	259038 7
Plattestørrelse	12 mm
Underlægsplade	259031 11
Funktionsbredde L ₄	32 mm
Samlet længde L	103,5 mm
Serie	Eco
Indsatstype	højre
Norm	DIN ISO 5610
Indvendig køling	ja
Indstillingsvinkel κ	95 grader
Anvendelse	Plandrejning
Anvendelse	Langsgående drejning, udvendigt
Produkttype	Skærholder

Tilbehør

Spændejern Type 7	259038 7
Skrue til underlagsplatte Type 1	259025 1
Spændejern	259351
Momentskruetrækker med skala, skifteklingeholder Maks. moment 500 cNm	659906 500
Skrue til underlagsplatte	259167
Spændejern Type 11	259038 11
Underlagsplatte	259214
Spændejern	259531
Underlagsplatte Type 11	259031 11

PrecisionBit til Torx®, 1/4 tomme E 6,3 Torx®-profil TX15

674248 TX15