

**Ultralydsrenser Elmasonic Easy, Type: 3****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	082003 3
GTIN	4250004100664
Artikelklasse	04S

Beskrivelse**Udførelse:**

Til at fjerne olie, fedt, slibe og poleremidler, malingrester, flusmidler, oxiderede belægninger, tilkoksning og glødeskaller fra næsten alle overflader, også på svært tilgængelige steder, mens emnet, der renses, skånes optimalt. Anvend specielle rengøringsmidler afhængigt af tilsmudsning og aktivt stof. Den del, der skal rengøres, skal være helt omgivet af rengøringsmidlet.

Kraftige og gode for begyndere – ultralydsrenserne fra serien Elmasonic Easy.

- **2 ultralydstilstande.**
- **Temperaturen kan indstilles i trin på 5 °C.**
- **Elektronisk vælgerkontakt og LED-display med alle driftstilstande.**
- **Akustisk og visuel feedback om driftstilstanden.**
- **Kar af trukket rustfrit stål.**

Funktion:

IP20: Der er beskyttelse mod indtrængning af fremmedlegemer med $\varnothing < 12$ mm, men berøring skal undgås, og desuden er der ingen beskyttelse mod vand.

Leveringsomfang:

Uden isætningskurv.

Bemærk:

Ultralydsrensemidler og korrosionsbeskyttelsesmidler findes under nr. 088015 - nr. 088019. Du finder den tilhørende indsatskurv under nr. 082101.

Teknisk beskrivelse

Apparater, længde	305 mm
Apparater, bredde	190 mm
Nominel spænding	220 - 240 V
Længde, indsætningskar	195 mm
Apparathøjde	230 mm
Kapacitet, rengøringskumme	3 l
Volumen	2,7 l
Vægt	3,3 kg
Bredde, indsætningskar	105 mm
Rengøringskumme, højde	95 mm
Rengøringskumme, bredde	120 mm
Effektforbrug	80 W
Varmeeffekt	200 W
Beskyttelsesklasse IP	IP 20
Rengøringskumme, længde	220 mm
Producentbetegnelse	Elmasonic Easy 3L
Energiforsyning	Med kabel
anbefalet arbejdsvolumen	1,2 l
Produkttype	Ultralydsrensere