

**Ultralydsrenser Elmasonic Easy, Type: 30****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	082003 30
GTIN	4250004100725
Artikelklasse	04S

Beskrivelse**Udførelse:**

Til at fjerne olie, fedt, slibe og poleremidler, malingrester, flusmidler, oxiderede belægninger, tilkoksning og glødeskaller fra næsten alle overflader, også på svært tilgængelige steder, mens emnet, der renses, skånes optimalt. Anvend specielle rengøringsmidler afhængigt af tilsmudsning og aktivt stof. Den del, der skal rengøres, skal være helt omgivet af rengøringsmidlet.

Kraftige og gode for begyndere – ultralydsrenserne fra serien Elmasonic Easy.

- **2 ultralydstilstande.**
- **Temperaturen kan indstilles i trin på 5 °C.**
- **Elektronisk vælgerkontakt og LED-display med alle driftstilstande.**
- **Akustisk og visuel feedback om driftstilstanden.**
- **Kar af trukket rustfrit stål.**

Funktion:

IP20: Der er beskyttelse mod indtrængning af fremmedlegemer med $\varnothing < 12$ mm, men berøring skal undgås, og desuden er der ingen beskyttelse mod vand.

Leveringsomfang:

Uden isætningskurv.

Bemærk:

Ultralydsrensemidler og korrosionsbeskyttelsesmidler findes under nr. 088015 - nr. 088019.

Teknisk beskrivelse

Rengøringskumme, længde	475 mm
Energiforsyning	Med kabel
anbefalet arbejdsvolumen	22 l
Apparater, bredde	375 mm
Volumen	27,5 l
Varmeeffekt	1200 W
Beskyttelsesklasse IP	IP 20
Apparater, længde	575 mm
Bredde, indsætningskar	255 mm
Vægt	11 kg
Nominel spænding	220 - 240 V
Rengøringskumme, højde	195 mm
Længde, indsætningskar	450 mm
Rengøringskumme, bredde	270 mm
Effektforbrug	300 W
Apparathøjde	330 mm
Producentbetegnelse	Elmasonic Easy 30L
Produkttype	Ultralydsrenser