



## Ultralydsrensere Elmasonic Easy, Type: 12



### Bestillingsdata

Bestillingsnummeret	082003 12
GTIN	4250004100701
Artikelklasse	04S

### Beskrivelse

#### Udførelse:

Til at fjerne olie, fedt, slibe og poleremidler, malingrester, flusmidler, oxiderede belægninger, tilkoksning og glødeskaller fra næsten alle overflader, også på svært tilgængelige steder, mens emnet, der renses, skånes optimalt. Anvend specielle rengøringsmidler afhængigt af tilsmudsning og aktivt stof. Den del, der skal rengøres, skal være helt omgivet af rengøringsmidlet.

Kraftige og gode for begyndere – ultralydsrensere fra serien Elmasonic Easy.

- **2 ultralydstilstande.**
- **Temperaturen kan indstilles i trin på 5 °C.**
- **Elektronisk vælgerkontakt og LED-display med alle driftstilstande.**
- **Akustisk og visuel feedback om driftstilstanden.**
- **Kar af trukket rustfrit stål.**

#### Funktion:

IP20: Der er beskyttelse mod indtrængning af fremmedlegemer med  $\varnothing < 12$  mm, men berøring skal undgås, og desuden er der ingen beskyttelse mod vand.

#### Leveringsomfang:

Uden isætningskurv.

#### Bemærk:

Ultralydsrensningemidler og korrosionsbeskyttelsesmidler findes under nr. 088015 - nr. 088019.

**Teknisk beskrivelse**

Længde, indsætningskar	250 mm
Vægt	7,5 kg
Rengøringskumme, højde	195 mm
Apparater, bredde	315 mm
Apparater, længde	380 mm
Bredde, indsætningskar	195 mm
Effektforbrug	200 W
anbefalet arbejdsvolumen	10 l
Rengøringskumme, bredde	215 mm
Nominel spænding	220 - 240 V
Volumen	12,9 l
Rengøringskumme, længde	275 mm
Producentbetegnelse	Elmasonic Easy 12L
Varmeeffekt	800 W
Beskyttelsesklasse IP	IP 20
Apparathøjde	280 mm
Energiforsyning	Med kabel
Produkttype	Ultralydsrensere